

**Garant****GARANT Master eco Cuțit de strunjire scurt, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260290 20/11
GTIN	4067263122425
Clasa articolului	21U

**Descriere****Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

**Notă:**

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master eco cod 319006 – 311936 sau cod 317900 și cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

**Descriere tehnică**

Mărimea plăcuței	11 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	25 mm
șurub pentru portplăcuță	269013 7
Lungime cap L <sub>1</sub>	30 mm
Mărime coadă	20 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269023 3
Portplăcuță	269007 1
Serie	Master Eco
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Lungimea totală L	90 mm

Cod ISO Suport	SDJCR/L 2020X11
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cap de strunjire