

Garant**GARANT Master eco Cuțit de strunjire scurt, stânga, Mărime coadă / plăcuță: 16/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260027 16/09
GTIN	4067263122395
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master eco cod 319006 – 311936 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

Descriere tehnică

Lungimea totală L	80 mm
Lățimea funcțională L ₄	20 mm
Cod ISO Suport	SCLCR/L 1616F09
Lungime cap L ₁	30 mm
Mărimea plăcuței	9 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 28
Mărime coadă	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Serie	Master Eco
Standard	DIN ISO 5610

Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cap de strunjire