

Garant**Suport rotativ de prindere GARANT Master eco, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 16/11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260292 16/11
GTIN	4067263122470
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master eco cod 319006 – 311936 sau cod 317900 și cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
șurub pentru portplăcuță	269013 6
Mărimea plăcuței	11 mm
Serie	Master Eco
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269023 3
Cod ISO Suport	SDJCR/L 1616H11
Lungimea totală L	100 mm
Portplăcuță	269007 1
Lungime cap L ₁	30 mm
Lățimea funcțională L ₄	20 mm

Mărime coadă	16 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cap de strunjire