

Garant**GARANT Master eco Cuțit de strunjire scurt, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 16/11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260290 16/11
GTIN	4067263122418
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master eco cod 319006 – 311936 sau cod 317900 și cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	SDJCR/L 1616F11
Mărimea plăcuței	11 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Mărime coadă	16 mm
Portplăcuță	269007 1
șurub pentru portplăcuță	269013 6
Lățimea funcțională L ₄	20 mm
Serie	Master Eco
Lungimea totală L	80 mm

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269023 3
Lungime cap L ₁	30 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cap de strunjire