


Garant**GARANT Master eco Cuțit de strunjire scurt, stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260291 20/11
GTIN	4067263122456
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master eco cod 319006 – 311936 sau cod 317900 și cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Serie	Master Eco
Lungimea totală L	90 mm
Portplăcuță	269007 1
șurub pentru portplăcuță	269013 7
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269023 3
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Mărime coadă	20 mm
Lungime cap L ₁	30 mm
Cod ISO Suport	SDJCR/L 2020X11

Mărimea plăcuței	11 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cap de strunjire