

Garant**GARANT Master Eco cuțit de strunjire scurt, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 16/11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261136 16/11
GTIN	4067263122593
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master eco cod 319006 – 319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Lungime cap L ₁	35 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Serie	Master Eco
Lățimea funcțională L ₄	20 mm
Cod ISO Suport	SVJCR/L 1616X11
Lungimea totală L	85 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269023 1
Mărime coadă	16 mm
Standard	Normă de fabricație

Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cap de strunjire