

Garant**GARANT Master eco Cuțit de strunjire scurt, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261122 25/16
GTIN	4067263122555
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master eco cod 319006 – 319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	16 mm
Lungime cap L ₁	40 mm
Mărime coadă	25 mm
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Portplăcuță	259033 5
Serie	Master Eco
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269023 3
Cod ISO Suport	SVJBR/L 2525X16
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1604..

Lungimea totală L	110 mm
șurub pentru portplăcuță	269013 7
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cap de strunjire