

**Garant****GARANT Master Eco cuțit de strunjire scurt, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261136 25/16
GTIN	4067263122623
Clasa articolului	21U

**Descriere****Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

**Notă:**

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master eco cod 319006 – 319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

**Descriere tehnică**

Lungime cap L <sub>1</sub>	40 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269023 3
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
Cod ISO Suport	SVJCR/L 2525X16
șurub pentru portplăcuță	269013 7
Mărime coadă	25 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Portplăcuță	259033 5
Serie	Master Eco
Lungimea totală L	110 mm

Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1604..
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cap de strunjire