



Magnet de ridicare a sarcinilor UL Plus, Sarcină portantă maximă (plan): 1000kg



Date comandă

Numărul de comandă	085995 1000
GTIN	2050000965548
Clasa articolului	08P

Descriere

Execuție:

Formă compactă, robustă cu magneți permanenți din neodim. Performanță optimă chiar și la distanță, fără câmpuri de dispersie. Forță de ridicare certificată (consultați **certificatul de verificare**).

Mâner de acționare cu funcționare silențioasă și cu blocaj de siguranță pentru mecanismul de cuplare. Verificarea preliminară a sarcinilor de ridicat cu ajutorul plăcii de siguranță garantează un factor de siguranță de 3:1.

Aplicație:

Pentru manevrarea și transportarea în siguranță a materialelor netede și rotunde (Cod 085990; 085992; 085995), respectiv a materialelor netede subțiri (Cod 085985).

Pentru piese din fontă sau oțel, plăci, tije sau țevi. Utilizare în depozite, turnătorii / oțelării, la depozitarea oțelului, în domeniul construcțiilor de scule și în producție.

Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Ø maxim rotund: 450 mm

Lungime maximă plană: 1500 mm

Grosime minimă a peretelui materialului neted: 45 mm

Grosime minimă a peretelui materialului rotund: 75 mm

Dimensiune A: 260 mm

Dimensiune B: 359 mm

Descriere tehnică

Grosime minimă a peretelui materialului neted	45 mm
Capacitate portantă maximă rotundă	400 kg
Lungime maximă plană	1500 mm
Greutate	63 kg
Dimensiune B	359 mm
Capacitate portantă maximă	1000 kg
Grosime minimă a peretelui materialului rotund	75 mm
Dimensiune A	260 mm
Dimensiune F	391 mm
Dimensiune E	140 mm
Dimensiune D	174 mm
Ø maxim rotund	450 mm
Dimensiune C	176 mm
Dimensiune G	72 mm
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs	Magnet de ridicare a sarcinilor