



Știft de gravare pneumatic, Tip: P2506



Date comandă

Numărul de comandă	079710 P2506
GTIN	7322590060701
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

Ac de gravat cu **putere reglabilă** și durată de viață foarte lungă. Poate fi convertit în daltă.

Livrare:

Inclusiv niplurile necesare. Inclusiv furtun de conectare de 2,5 m cu filtru decantor, inserție știft, daltă, gol, carcasă.

Piese de schimb:

Seturi de întreținere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreținere și mentenanță preventivă pentru majoritatea uneltelor acționate cu aer comprimat Atlas Copco.

Descriere tehnică

Racord filetat	NPT
Zgomot de lucru	79 dB(A)
Ø	18,4 mm
Debit maxim de aer necesar	6 l/min
Frecvența percuție	225 Hz

Vibrație maximă conform EN	5,1 m/s ²
Greutate	0,14 kg
Denumirea producătorului	P2506
Lungime	127 mm
Racord de aer comprimat	1/8 inch
Tip produs	Știft de gravare