


**Garant****CNMG 160612, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	250336 HB7130-2
GTIN	4067263329985
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CNMG 160612 HB7130-2 Categorie: HB7130-2  
Sfârâmător de aşchii: VG  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Avans  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 220 m/min

**Descriere tehnică**

Sfârâmător de aşchii	VG
Categorie	HB7130-2
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Avans $f$	0,25 - 0,6 mm/rot
Materialul sculei	Carbură

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 220 m/min
Numărul de schimbări / tășuri	4
Adâncime de tăiere $a_p$	1,5 - 6 mm
Strat de acoperire	acoperit
Rază la colț	0,8 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire