

Garant**KNUX 160405R, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	251030 HB7130-2
GTIN	4067263330202
Clasa articolului	21G

Descriere

KNUX 160405R HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfârâmtor de așchii: VM

Sfârâmtor de așchii: 2,2 mm

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mmAvans f : 0,2 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 240 m/min**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	M
Strat de acoperire	acoperit
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Sfârâmtor de așchii	VM
Sfârâmtor de așchii	2,2 mm
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	2

Categorie	HB7130-2
Rază la colț	1 mm
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	KNUX 160405R
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire