


Garant**SNMG 120404, Categorie: HB7130-2**

Date comandă

Numărul de comandă	251222 HB7130-2
GTIN	4067263330257
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMG 120404 HB7130-2 Rază la colț: 0,4 mm

Categorie: HB7130-2

Sfărâmător de așchii: VM

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mm

Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 240 m/min

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tășuri	8
Sfărâmător de așchii	VM
Categorie	HB7130-2
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min
Strat de acoperire	acoperit
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120404
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire