

Garant**TNMG 160404, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	251542 HB7130-2
GTIN	4067263290841
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Materialul sculei	Carbură
Categorie	HB7130-2
Numărul de schimbări / tășuri	6
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160404
Strat de acoperire	acoperit
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Aplicația principală	M
Toleranță	M
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot

Sfârâmător de aşchii	VM
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire