

**Garant****WNMG 060404, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	252062 HB7130-2
GTIN	4067263290872
Clasa articolului	21G

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	M
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 240 m/min
Avans $f$	0,1 - 0,5 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Strat de acoperire	acoperit
Toleranță	M
Categorie	HB7130-2
Numărul de schimbări / tăișuri	6
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 060404

Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Sfărâmător de așchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire