

Garant**DC.T 11T302, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260458 HB7130-2
GTIN	4067263290933
Clasa articolului	21G

Descriere

DC.T 11T302 HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfârâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 240 m/min**Descriere tehnică**

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Strat de acoperire	acoperit
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT11T302
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Materialul sculei	Carbură
Sfărâmător de așchii	VM
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,2 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Categorie	HB7130-2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire