

Garant**CCMT 120408, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260066 HB7130-2
GTIN	4067263290902
Clasa articolului	21G

Descriere

CCMT 120408 HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfârâmător de așchii: VS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 270 m/min**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Sfârâmător de așchii	VS
Strat de acoperire	acoperit

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 270 m/min
Aplicația principală	M
Toleranță	M
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Categorie	HB7130-2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120408
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire