


**Garant****CNMG 09T308, Categorie: HB7140-2**

### Date comandă

Numărul de comandă	250052 HB7140-2
GTIN	4067263290575
Clasa articolului	21G

### Descriere

CNMG 09T308 HB7140-2 Categorie: HB7140-2  
Sfârâmător de așchii: VS  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Avans  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 230 m/min

### Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 230 m/min
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,8 mm
Avans $f$	0,15 - 0,5 mm/rot
Sfârâmător de așchii	VS
Materialul sculei	Carbură

Categorie	HB7140-2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 09T308
Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Strat de acoperire	acoperit
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire