


**Garant****CNMG 120404, Categorie: HB7140-2**

### Date comandă

Numărul de comandă	250058 HB7140-2
GTIN	4067263290582
Clasa articolului	21G

### Descriere

CNMG 120404 HB7140-2 Categorie: HB7140-2  
Sfărâmător de aşchii: VS  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Avans  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 230 m/min

### Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tășuri	4
Categorie	HB7140-2
Strat de acoperire	acoperit
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 230 m/min
Sfărâmător de aşchii	VS
Rază la colț	0,4 mm

Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Avans $f$	0,15 - 0,5 mm/rot
Aplicația principală	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire