

Garant**CNMG 09T308, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	250152 HB7140-2
GTIN	4067263314905
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 09T308 HB7140-2 Categorie: HB7140-2

Sfârâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 200 m/min**Descriere tehnică**

Categorie	HB7140-2
Sfârâmător de așchii	VM
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Strat de acoperire	acoperit
Numărul de schimbări / tăișuri	4

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 m/min
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 09T308
Aplicația principală	M
Toleranță	M
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Rază la colț	0,8 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire