

Garant**CNMG 120408, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	250158 HB7140-2
GTIN	4067263314929
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Strat de acoperire	acoperit
Categorie	HB7140-2
Aplicația principală	M
Toleranță	M
Materialul sculei	Carbură

Sfârâmător de așchii	VM
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire