

Garant**CNMG 160608, Categorie: HB7140-2**

Date comandă

Numărul de comandă	250168 HB7140-2
GTIN	4067263314950
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 160608 HB7140-2 Categorie: HB7140-2

Sfărâmbător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 200 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmbător de așchii	VM
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160608
Categorie	HB7140-2
Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot

Numărul de schimbări / tășuri	4
Strat de acoperire	acoperit
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Aplicația principală	M
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 m/min
Toleranță	M
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire