

Garant**CNMG 160612, Categorie: HB7140-2**

Date comandă

Numărul de comandă	250336 HB7140-2
GTIN	4067263315018
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 160612 HB7140-2 Categorie: HB7140-2
Sfârâmător de aşchii: VG
Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 6 mm
Avans f : 0,25 - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 170 m/min

Descriere tehnică

Strat de acoperire	acoperit
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Materialul sculei	carbură
Rază la colț	1,2 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120412
Aplicația principală	M
Numărul de schimbări / tăişuri	4

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Categorie	HB7140-2
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 170 m/min
Sfărâmător de așchii	VG
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire