

**Garant****CNMG 160608, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	250334 HB7140-2
GTIN	4067263315001
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CNMG 160608 HB7140-2 Categorie: HB7140-2  
Sfârâmător de aşchii: VG  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Avans  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 170 m/min

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	1,5 - 6 mm
Rază la colț	0,8 mm
Avans $f$	0,25 - 0,6 mm/rot
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 170 m/min
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Categorie	HB7140-2

Materialul sculei	Carbură
Sfărâmbător de aşchii	VG
Strat de acoperire	acoperit
Aplicația principală	M
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160608
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire