

**Garant****DNMG 110408, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	250754 HB7140-2
GTIN	4067263315087
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DNMG 110408 HB7140-2 Categorie: HB7140-2  
Sfârâmător de așchii: VM  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Avans  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 200 m/min

**Descriere tehnică**

Materialul sculei	Carbură
Strat de acoperire	acoperit
Avans $f$	0,2 - 0,5 mm/rot
Numărul de schimbări / tășuri	4
Categorie	HB7140-2
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 200 m/min

Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DN.G 110408
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Sfârâmător de așchii	VM
Toleranță	M
Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 5 mm
Rază la colț	0,8 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire