

Garant**DNMG 150608, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	250762 HB7140-2
GTIN	4067263315100
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 150608 HB7140-2 Categorie: HB7140-2
Sfârâmător de așchii: VM
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mm
Avans f : 0,2 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 200 m/min

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	DN.G 150608
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Numărul de schimbări / tăisuri	4
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Aplicația principală	M
Sfârâmător de așchii	VM

Strat de acoperire	acoperit
Rază la colț	0,8 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Toleranță	M
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 m/min
Categorie	HB7140-2
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire