

**Garant****DNMG 110408, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	250654 HB7140-2
GTIN	4067263315049
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DNMG 110408 HB7140-2 Categorie: HB7140-2  
Sfârâmător de aşchii: VS  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 230 m/min

**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Categorie	HB7140-2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 110408
Strat de acoperire	acoperit
Rază la colț	0,8 mm

Sfârâmător de așchii	VS
Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2 mm
Materialul sculei	carbură
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 230 m/min
Aplicația principală	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire