

**Garant****SNMG 120404, Categorie: HB7140-2**

### Date comandă

Numărul de comandă	251222 HB7140-2
GTIN	4067263315155
Clasa articolului	21G

### Descriere

SNMG 120404 HB7140-2 Rază la colț: 0,4 mm  
Categorie: HB7140-2  
Sfărâmatore de așchii: VM  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 200 m/min

### Descriere tehnică

Sfărâmatore de așchii	VM
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120404
Numărul de schimbări / tăișuri	8
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Aplicația principală	M
Materialul sculei	carbură
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 200 m/min

Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Categorie	HB7140-2
Strat de acoperire	acoperit
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire