

Garant**DNMG 150612, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	250864 HB7140-2
GTIN	4067263315124
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 150612 HB7140-2 Categorie: HB7140-2
Sfârâmător de așchii: VG
Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 6 mm
Avans f : 0,25 - 0,6 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 170 m/min

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150612
Sfârâmător de așchii	VG
Strat de acoperire	acoperit
Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Categorie	HB7140-2
Condiție de tăiere	puternic întreruptă

Numărul de schimbări / tășuri	4
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Rază la colț	1,2 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 170 m/min
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire