


**Garant****SNMG 120404, Categorie: HB7140-2**

## Date comandă

Numărul de comandă	251142 HB7140-2
GTIN	4067263315131
Clasa articolului	21G

## Descriere

SNMG 120404 HB7140-2 Rază la colț: 0,4 mm  
Categorie: HB7140-2  
Sfărâmtor de așchii: VS  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 230 m/min

## Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120404
Aplicația principală	M
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 230 m/min
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Categorie	HB7140-2
Sfărâmtor de așchii	VS

Materialul sculei	carbură
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Adâncime de tăiere a <sub>p</sub>	0,3 - 2 mm
Strat de acoperire	acoperit
Rază la colț	0,4 mm
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire