

Garant**VNMG 160408, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	251734 HB7140-2
GTIN	4067263315339
Clasa articolului	21G

Descriere

VNMG 160408 HB7140-2 Categorie: HB7140-2
Sfărâmbător de așchii: VS
Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mm
Avans f : 0,05 - 0,4 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 230 m/min

Descriere tehnică

Strat de acoperire	acoperit
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfărâmbător de așchii	VS
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Rază la colț	0,8 mm
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160408

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 230 m/min
Avans f	0,05 - 0,4 mm/rot
Numărul de schimbări / tășuri	4
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	M
Categorie	HB7140-2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire