

Garant**VNMG 160404, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	251802 HB7140-2
GTIN	4067263315346
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Rază la colț	0,4 mm
Strat de acoperire	acoperit
Numărul de schimbări / tășuri	4
Sfărământor de așchii	VM
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Toleranță	M
Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,1 - 0,5 mm/rot
Categorie	HB7140-2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160404

Aplicația principală	M
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire