


**Garant****WNMG 060404, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	252062 HB7140-2
GTIN	4067263315407
Clasa articolului	21G

**Descriere tehnică**

Strat de acoperire	acoperit
Rază la colț	0,4 mm
Sfărâmător de așchii	VM
Avans f	0,1 - 0,5 mm/rot
Categorie	HB7140-2
Numărul de schimbări / tășuri	6
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 060404
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 200 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Toleranță	M

Aplicația principală	M
Materialul sculei	carbură
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire