

**Garant****WNMG 060404, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	251952 HB7140-2
GTIN	4067263315360
Clasa articolului	21G

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 060404
Sfârșământor de așchii	VS
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 230 m/min
Strat de acoperire	acoperit
Categorie	HB7140-2
Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2 mm
Numărul de schimbări / tășuri	6
Materialul sculei	carbură
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot

Condiție de tăiere

puternic întreruptă

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire