

Garant**CC.T 09T304, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260058 HB7140-2
GTIN	4067263315490
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 09T304 HB7140-2 Categorie: HB7140-2
Sfârâmător de așchii: VS
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mm
Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 230 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T304
Strat de acoperire	acoperit
Sfârâmător de așchii	VS
Condiție de tăiere	puternic întreruptă

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Toleranță	M
Aplicația principală	M
Categorie	HB7140-2
Numărul de schimbări / tășuri	2
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 230 m/min
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire