

Garant**WNMG 080412, Categorie: HB7140-2**

Date comandă

Numărul de comandă	252210 HB7140-2
GTIN	4067263315452
Clasa articolului	21G

Descriere

WNMG 080412 HB7140-2 Categorie: HB7140-2
Sfârâmător de aşchii: VG
Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 6 mm
Avans f : 0,25 - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 170 m/min

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 170 m/min
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Strat de acoperire	acoperit
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Rază la colț	1,2 mm
Materialul sculei	Carbură
Categorie	HB7140-2

Sfărâmatore de așchii	VG
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080412
Numărul de schimbări / tăișuri	6
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Aplicația principală	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire