

**Garant****CC.T 060204, Categorie: HB7140-2**

### Date comandă

Numărul de comandă	260142 HB7140-2
GTIN	4067263315544
Clasa articolului	21G

### Descriere

CC.T 060204 HB7140-2 Categorie: HB7140-2  
Sfârâmător de așchii: VM  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 200 m/min

### Descriere tehnică

Strat de acoperire	acoperit
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	HB7140-2
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Toleranță	M
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 200 m/min

Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060204
Sfărâmător de așchii	VM
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Materialul sculei	carbură
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Aplicația principală	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire