

Garant**CC.T 120404, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260158 HB7140-2
GTIN	4067263315582
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 120404 HB7140-2 Categorie: HB7140-2

Sfârâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 4 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 200 m/min**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Materialul sculei	carbură
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 m/min
Toleranță	M

Strat de acoperire	acoperit
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Categorie	HB7140-2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120404
Rază la colț	0,4 mm
Sfărâmător de așchii	VM
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Aplicația principală	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire