

**Garant****DC.T 11T308, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260361 HB7140-2
GTIN	4067263315643
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DC.T 11T308 HB7140-2 Categorie: HB7140-2

Sfârâmător de așchii: VS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 230 m/min**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,8 mm
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT11T308
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Toleranță	M
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Categorie	HB7140-2
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 230 m/min
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfărâmător de așchii	VS
Materialul sculei	carbură
Strat de acoperire	acoperit
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Aplicația principală	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire