

Garant**DC.T 070202, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260449 HB7140-2
GTIN	4067263315650
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Categorie	HB7140-2
Sfârâmător de așchii	VM
Strat de acoperire	acoperit
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Toleranță	M
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT070202
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 m/min

Materialul sculei	carbură
Rază la colț	0,2 mm
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire