


Garant**SCMT 120404, Categorie: HB7140-2**

Date comandă

Numărul de comandă	260748 HB7140-2
GTIN	4067263315841
Clasa articolului	21G

Descriere

SCMT 120404 HB7140-2 Rază la colț: 0,4 mm
Categorie: HB7140-2
Sfârșmător de așchii: VS
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 230 m/min

Descriere tehnică

Categorie	HB7140-2
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 120404
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Aplicația principală	M

Sfârâmător de așchii	VS
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Strat de acoperire	acoperit
Materialul sculei	carbură
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 230 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire