


Garant**SCMT 09T304, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260742 HB7140-2
GTIN	4067263315827
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Sfârâmător de aşchii	VS
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Numărul de schimbări / tăşuri	4
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Strat de acoperire	acoperit
Categorie	HB7140-2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 09T304
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Materialul sculei	carbură
Rază la colţ	0,4 mm
Condiție de tăiere	puternic întreruptă

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 230 m/min
Aplicația principală	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire