

Garant**SC.T 09T304, Categorie: HB7140-2**

Date comandă

Numărul de comandă	260762 HB7140-2
GTIN	4067263314868
Clasa articolului	21G

Descriere

SC.T 09T304 HB7140-2 Rază la colț: 0,4 mm

Categorie: HB7140-2

Sfârâmător de aşchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avans f: 0,1 - 0,4 mm/rot

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Categorie	HB7140-2
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 m/min
Toleranță	M
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	puternic întreruptă

Sfârâmător de așchii	VM
Rază la colț	0,4 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Strat de acoperire	acoperit
Materialul sculei	carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 09T304
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire