

Garant**SC.T 120404, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260765 HB7140-2
GTIN	4067263314882
Clasa articolului	21G

Descriere

SC.T 120404 HB7140-2 Rază la colț: 0,4 mm

Categorie: HB7140-2

Sfărâmător de aşchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avans f: 0,1 - 0,4 mm/rot

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroşare	Finisare
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	M
Strat de acoperire	acoperit
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Categorie	HB7140-2

Sfârâmător de așchii	VM
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Materialul sculei	carbură
Toleranță	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 120404
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 m/min
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire