

Garant**SC.T 120408, Categorie: HB7140-2**

Date comandă

Numărul de comandă	260766 HB7140-2
GTIN	4067263314899
Clasa articolului	21G

Descriere

SC.T 120408 HB7140-2 Rază la colț: 0,8 mm

Categorie: HB7140-2

Sfărâmător de aşchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avans f: 0,1 - 0,4 mm/rot

Descriere tehnică

Materialul sculei	carbură
Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Toleranță	M
Rază la colț	0,8 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 120408
Sfărâmător de așchii	VM
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 m/min
Strat de acoperire	acoperit
Categorie	HB7140-2
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire