

Garant**TCMT 16T304, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260956 HB7140-2
GTIN	4067263329633
Clasa articolului	21G

Descriere

TCMT 16T304 HB7140-2 Categorie: HB7140-2

Sfârâmător de așchii: VS

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 230 m/min**Descriere tehnică**

Numărul de schimbări / tășuri	3
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 16T304
Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Materialul sculei	carbură
Strat de acoperire	acoperit
Aplicația principală	M

Sfărâmător de așchii	VS
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 230 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Categorie	HB7140-2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire