

Garant**VBMT 110302, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	261142 HB7140-2
GTIN	4067263329695
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Categorie	HB7140-2
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 230 m/min
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Materialul sculei	carbură
Sfărâmător de aşchii	VS
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT110302
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Rază la colț	0,2 mm
Aplicația principală	M
Strat de acoperire	acoperit

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire