

Garant**VBMT 110304, Categorie: HB7140-2**

Date comandă

Numărul de comandă	261144 HB7140-2
GTIN	4067263329800
Clasa articolului	21G

Descriere

VBMT 110304 HB7140-2 Categorie: HB7140-2

Sfârâmător de aşchii: VS

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avans f: 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 230 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Aplicația principală	M
Categorie	HB7140-2
Sfârâmător de aşchii	VS
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Strat de acoperire	acoperit
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Numărul de schimbări / tășuri	2
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT110304
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 230 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Materialul sculei	carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire