

**Garant****VBMT 160402, Categorie: HB7140-2**

### Date comandă

Numărul de comandă	261150 HB7140-2
GTIN	4067263329817
Clasa articolului	21G

### Descriere

VBMT 160402 HB7140-2 Categorie: HB7140-2

Sfărâmbător de așchii: VS

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 230 m/min

### Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT160402
Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Strat de acoperire	acoperit
Sfărâmbător de așchii	VS

Rază la colț	0,2 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 230 m/min
Materialul sculei	carbură
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Categorie	HB7140-2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire