

Garant**VC.T 160404, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	261458 HB7140-2
GTIN	4067263329930
Clasa articolului	21G

Descriere

VC.T 160404 HB7140-2 Categorie: HB7140-2

Sfârâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 200 m/min**Descriere tehnică**

Aplicația principală	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VC.T 160404
Strat de acoperire	acoperit
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	2
Rază la colț	0,4 mm

Toleranță	M
Sfârâmător de așchii	VM
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Categorie	HB7140-2
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire